



MultiMaster AMM 300 Plus Start akumuliatorinis, Tipas: 71292561



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077825 71292561
GTIN	4014586884141
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai patobulinti su **Starlock įrankių laikikliu** (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).

- **Beveik neribotas panaudojimo galimybės (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) suteikia vibruojantys judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).**
- **Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.**
- **Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.**
- **Optimaliai patogus naudojimas dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi ir mažo svorio.**

Starlock Plus įrankių laikiklio dėka galite naudoti apie 100 FEIN priedų, esančių Starlock ir Starlock Plus našumo klasėse.

MultiTool skirtas vidaus darbams ir renovacijai su pagrindine medienos, metalo, gipso kartono ir plastiko pjovimo įranga.

Tiekimo sudėtis:

1 plastikinis įrankių lagaminas, 1 E-Cut Long-Life pjūklas (35 mm), 1 E-Cut Long-Life pjūklas (65 mm), 1 universalus E-Cut pjūklas (44 mm).

Su 1 greitojo įkrovimo prietaisu ALG 80, 2 ličio jonų paketais (12 V / 3 Ah). 1 įrankių lagamino rinkinys „Akku“ su įkrovikliu, 1 šlifavimo plokšte, po 3 šlifavimo lapelius (grūdėtumas 80, 120, 180), 1 universaliu E-Cut pjūkleliu (29 mm).

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073834 ir 073845.
 tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa: Fein tipas E 12 V
 Gamintojo pavadinimas: AFMT 12 QSL
 Akumulatoriaus talpa: 3 Ah
 Akumulatoriaus įtampa: 12 V
 Įrankio tvirtinimo laikiklis: StarlockPlus, Starlock
 Ekscentrinės eigos dažnis: 11000 - 18000 min⁻¹
 Pasisukimo kampas: 3,2 laipsniai

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	12 V
Akumulatoriaus talpa	3 Ah
Gamintojo pavadinimas	AFMT 12 QSL
Ekscentrinės eigos dažnis	11000 - 18000 min ⁻¹
Svoris	1,5 kg
Kampinių matmenų šlifavimo plokštė	80 mm
Įrankio tvirtinimo laikiklis	StarlockPlus, Starlock
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Pasisukimo kampas	3,2 laipsniai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Pakuotė	Lagaminas
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 12 V
Produkto rūšis	Osciliatorius

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas FE30	073845 FE30
Akumuliatorių įkroviklis Tipas FE50	073845 FE50
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa FE12 V	073836 FE12

Akumuliatorių įkroviklis Tipas FE80

073845 FE80

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,
akumulatoriaus įtampa FE12 V

073837 FE12