



## Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 25 mm, Ø DC: 30mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	119010 30
GTIN	4014586614229
Produktų klasė	03G

### Aprašymas

#### Modelis:

Ilgo tarnavimo **HSS**karūninis gręžtuvas su QuickIN laikikliu.

**Visas ilgis: 72 mm** visų dydžių grąžtų

#### Tinka:

FEIN karūniniai gręžtuvai su QuickIN laikikliu greitam įrankio keitimui be rakto. Su adapteriu tinka ir kitiems gamintojams. Karūninis grąžtas pjauna tik nedidelį apdirbamosios medžiagos tūrį, taip sutaupoma apie 40% - 60% laiko.

#### Tiekimo sudėtis:

**Be** centravimo grąžto.

#### Pastaba:

FEIN karūninius gręžtuvus žr. Nr. 076520/ 076524/ 076526, skyriuje 0 – Dirbtuvių įranga.

Naudojant karūninį grąžtą Nr. 119010 ir 119000 reikalingas centravimo kaištis Nr. 119019.

### Techninis aprašymas

Koto Ø	25 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	30 mm
Ašmenys	HSS
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

### Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		