



## Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 25 mm, Ø DC: 32mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	119010 32
GTIN	4014586614397
Produktų klasė	03G

### Aprašymas

**Modelis:**

HSS karūninis grąžtas su QuickIN tvirtinimo kotu.

**Visas ilgis: 72 mm** visų dydžių grąžtų

**Tinka:**

Greitojo keitimo sistema greitam įrankio pakeitimui be rakto.

Tinka FEIN gręžimo staklėms, su adapteriu - ir kitų gamintojų staklėms. Karūninis grąžtas pjauna tik nedidelį apdirbamosios medžiagos tūrį, taip sutaupoma apie 40% - 60% laiko.

**Tiekimo sudėtis:**

**Be** centravimo grąžto.

**Pastaba:**

FEIN gręžimo stakles žr. 076520/ 076524/ 076526 Grupė 0 – Įranga dirbtuvėms.

Naudojant karūninius grąžtus 119010 ir 119000 reikalingas centravimo kaištis 119019.

### Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Ašmenys	HSS
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Karūninis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		