

Garant**HPC kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122500 14
GTIN	4045197050755
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus **grąžto centravimas**. Dėl **šiek tiek išgaubtų pagrindinių pjovimo briaunų** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

JAU YRA NAUJA KARTA!

Rekomenduojami tolesni produktai yra Nr. 122415; 122425; 122435 ir 122361 bei 122371.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma **HB**: užsakyti Nr.

122445/122505.
Forma **HE**: užsakyti Nr. **122440/122500** ir **129100HE**.

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D _c	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	60 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,32 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D _s	14 mm
Bendras ilgis L	107 mm
Norma	DIN 6537 K

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	39 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	S
Ketus (G)	tinka	70 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
--------------------------	-----------

