

Garant**Šlifavimo diskas (CER), Ø 76,2 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	553923 120
GTIN	4045197805379
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Naudojant greitojo keitimo sistemą (vidinis sriegis), šlifavimo diskas optimaliai pritvirtinamas prie šlifavimo lėkštelės. Paprastas, greitas diskų keitimas rankomis.

Tiksli šlifavimo disko padėtis, todėl jis sukasi be vibracijos.

Keraminiai grūdeliai (CER) idealiai tinka nerūdijančio plieno ir nikelio lydinių apdirbimui. Didelis nuimamos medžiagos kiekis ir šaltas šlifavimas.

Paskirtis:

Racionaliam mažų paviršių šlifavimui, net ir su kintamais kontūrais, gaminant įrankius, profilius, modelius, mašinas, aparatus ir rezervuarus. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir grūdėtumas parduodami atskirai užklausus.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	120
Disko Ø	76,2 mm
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo išorinis Ø 75M mm

553920 75M