

**Tiesinis šlifukoelis, Tipas: GGS28LCE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077265 GGS28LCE
GTIN	3165140584821
Produktų klasė	03C

Aprašymas**Modelis:**

Kompaktiškas, patogus tiesinis šlifukoelis įvairioms šlifavimo užduotims.

- **Constant-Electronic užtikrina pastovų sūkių skaičių net ir esant didelei apkrovai.**
- **Naujos užveržimo sistemos dėka, šlifavimo galvutės fiksuojamos be tarpelio preciziniam darbui.**
- **Švelnus paleidimas ir KickBack Stop: pradėjęs strigti, prietaisas tuoj pat išsijungia.**
- **Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.**
- **Ilgą eksploataavimo trukmę užtikrina tiesioginis aušinimas ir dvigubai užsandarinti rutuliniai guoliai.**
- **6 greičiai apdirbant skirtingas medžiagas.**
- **Ilgas, plonas šlifavimo suklys – ypač tinka darbui sunkiai prieinamose vietose.**

Tiekimo sudėtis:

Su užspaudimo įvore 6 mm, 2 užveržimo raktais SW 19.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	650 W
Gamintojo pavadinimas	GGs 28 LCE
Svoris	1,6 kg
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
maksimali vibracija pagal EN	14 m/s ²
Sūkių skaičiaus diapazonas	10000 - 28000 min ⁻¹

maksimalus užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Tiesinis šlifluoklis