

**Tiesinis šlifukoelis, Tipas: GGS8CE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Produktų klasė	03C

**Aprašymas****Modelis:**

Kompaktiškas, patogus tiesinis šlifukoelis įvairioms šlifavimo užduotims.

- **Constant-Electronic užtikrina pastovų sūkių skaičių net ir esant didelei apkrovai.**
- **Naujos užveržimo sistemos dėka, šlifavimo galvutės fiksuojamos be tarpelio preciziniam darbui.**
- **Švelnus paleidimas ir KickBack Stop: pradėjęs strigti, prietaisas tuoj pat išsijungia.**
- **Atjungiami angliniai šepetėliai patikimai saugo variklį.**
- **Ilgą eksploataavimo trukmę užtikrina tiesioginis aušinimas ir dvigubai užsandarinti rutuliniai guoliai.**
- **6 greičiai apdirbant skirtingas medžiagas.**
- **Ilgas, plonas šlifavimo suklys – ypač tinka darbui sunkiai prieinamose vietose.**
- **750 vatų variklis su dideliu sukimo momentu greitam darbui.**
- **Sumažintas sūkių skaičius, tinka ir nerūdijančio plieno apdirbimui.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su užspaudimo įvore 6 mm, 2 užveržimo raktais SW 13 ir SW 19.

**Techninis aprašymas**

elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Svoris	1,7 kg
Gamintojo pavadinimas	GG8 8 CE
Naudojama galia	750 W

Sūkių skaičiaus diapazonas	2500 - 8000 min <sup>-1</sup>
maksimalus užspaudimo įvorės Ø	6 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Tiesinis šlifjuoklis