



Šalmas BOP ENERGY 3000, Spalva: WHITE



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097807 WHITE
GTIN	4017765057374
Produktų klasė	09K

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės šalmas Duroplast iš stiklo pluošto ir poliesterio su tiesia šalmo forma skirtas darbams prie aukštos įtampos arba netoli dalių, kuriomis teka įtampa **iki AC 1000 V** (arba DC 1500 V). Šalmas net ir aukštoje temperatūroje išlaiko formą ir saugo nuo elektros išlydžio. Apsauga nuo skysto metalo pusrų (MM) ir šoninės deformacijos (LD). Atsparumas šalčiui iki -30 °C, karščiui – iki 150 °C.

- **6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio**
- **Be laikiklio**
- **Natūralios odos prakaitą sugerianti juosta**
- **Tiesios formos**
- **Su užsukamu uždarymu**

Paskirtis:

Energijos tiekimo įmonės, elektros jėgainės, geležinkeliai, metalurgijos įmonės, chemijos pramonė, elektros darbai.

Standartas:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikacija:

Apsauga nuo skysto metalo pusrų (MM) ir šoninės deformacijos (LD). Atsparus šalčiui iki -30 °C, karščiui – iki 150 °C.

Tinka:

Antveidis Nr. 097836 kartu su MFA universaliu adapteriu Nr. 097831.

Šalmo ypatybės: Apsauga nuo skysto metalo pusrų

Šalmo pagrindo medžiaga: UP-GF stiklo pluošto poliesteris
 stiklų danga: atsparus chemikalams
 pločio reguliavimas: Sukamas užraktas
 dydis: 53 - 61 cm
 Svoris: 475 g

Techninis aprašymas

Svoris	475 g
pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
stiklų danga	atsparus chemikalams
dydis	53 - 61 cm
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės iki -30°C
Šalmo ypatybės	Elektros izoliacija
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės iki 150°C
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo šoninės deformacijos
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skysto metalo purslų
Šalmo pagrindo medžiaga	UP-GF stiklo pluošto poliesteris
Norma	DIN EN 50365
Norma	DIN EN 397
Produkto rūšis	Šalmas

Priedai

Prakaitą sugerianti juosta Tipas L	097822 L
Smakro diržas Tvirtinimas 4P	097823 4P
Prakaitą sugerianti juosta Tipas SL	097822 SL
Skaidrus antveidis ArcShield Stiklų medžiaga PC	097836 PC
Skaidrus antveidis su gumine juosta Energy Visor	097835
Prakaitą sugerianti juosta Tipas HT	097822 HT