



Šalmas BOP ENERGY 3000, Spalva: RED



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097807 RED
GTIN	4017765057435
Produktų klasė	09K

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės šalmas Duroplast iš stiklo pluošto ir poliesterio su tiesia šalmo forma skirtas darbams prie aukštos įtampos arba netoli dalių, kuriomis teka įtampa **iki AC 1000 V** (arba DC 1500 V). Šalmas net ir aukštoje temperatūroje išlaiko formą ir saugo nuo elektros išlydžio. Apsauga nuo skysto metalo pusrų (MM) ir šoninės deformacijos (LD). Atsparumas šalčiui iki -30 °C, karščiui – iki 150 °C.

- **6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio**
- **Be laikiklio**
- **Natūralios odos prakaitą sugerianti juosta**
- **Tiesios formos**
- **Su užsukamu uždarymu**

Paskirtis:

Energijos tiekimo įmonės, elektros jėgainės, geležinkeliai, metalurgijos įmonės, chemijos pramonė, elektros darbai.

Standartas:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikacija:

Apsauga nuo skysto metalo pusrų (MM) ir šoninės deformacijos (LD). Atsparus šalčiui iki -30 °C, karščiui – iki 150 °C.

Tinka:

Antveidis Nr. 097836 kartu su MFA universaliu adapteriu Nr. 097831.

Šalmo ypatybės: Apsauga nuo skysto metalo pusrų

Šalmo pagrindo medžiaga: UP-GF stiklo pluošto poliesteris

stiklų dangą: atsparus chemikalams
pločio reguliavimas: Sukamas užraktas
dydis: 53 - 61 cm
Svoris: 475 g

Techninis aprašymas

pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
Svoris	475 g
stiklų dangą	atsparus chemikalams
dydis	53 - 61 cm
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės iki -30°C
Šalmo ypatybės	Elektros izoliacija
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės iki 150°C
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo šoninės deformacijos
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skysto metalo pusrų
Šalmo pagrindo medžiaga	UP-GF stiklo pluošto poliesteris
Norma	DIN EN 50365
Norma	DIN EN 397
Produkto rūšis	Šalmas

Priedai

Prakaitą sugerianti juosta Tipas L	097822 L
Prakaitą sugerianti juosta Tipas HT	097822 HT
Skaidrus antveidis ArcShield Stiklų medžiaga PC	097836 PC
Prakaitą sugerianti juosta Tipas SL	097822 SL
Smakro diržas Tvirtinimas 4P	097823 4P
Skaidrus antveidis su gumine juosta Energy Visor	097835