

**Šalmas EuroGuard, Spalva: WHITE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	097816 WHITE
GTIN	4017765038038
Produktų klasė	09K

Aprašas**Aprašymas:**

Apsauginis šalmas iš polietileno, modernaus dizaino, **labai lengvas** ir tuo pačiu su optimaliu apsaugumu plotu. Puikiai tinka naudoti lauko sąlygomis ir žemose temperatūrose iki –20°C. Plati kaktos dalis tinkama **užrašams** iki 6x6 cm. Reguliuojamo aukščio vidinės detalės su šešiais tvirtinimo taškais užtikrina ypatingą patogumą. Dvi įpjovos šonuose leidžia pritvirtinti apsaugines ausines ir veido skydelį. Su krašteliu nuo lietaus, 30 mm Euroslot laikikliais, ekologiškos dirbtinės odos prakaito juosta ir šoninėmis ventiliacijos angomis.

Paskirtis:

Statybos, aukštuminiai ir požeminiai statybos darbai.

Norma:

DIN EN 397

Tinkamas :

Ausinės Nr. 097756; 097753

Dalis:

Nr. 097822 prakaito juostos, trys variantai.

Šalmo pagrindo medžiaga: HDPE

Svoris: 340 g

Techninis aprašymas

Svoris	340 g
--------	-------

Spalva	WHITE
Šalmo pagrindo medžiaga	HDPE
Norma	DIN EN 397
Produkto rūšis	Šalmas

Priedai

Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 3	097753 3
Prakaitą sugerianti juosta Tipas SL	097822 SL
Prakaitą sugerianti juosta Tipas L	097822 L
Smakro diržas Tvirtinimas 4P	097823 4P
Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas X5	097756 X5
Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 1	097753 1
Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas X4	097756 X4
Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas X2	097756 X2
Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas X1	097756 X1
Prakaitą sugerianti juosta Tipas HT	097822 HT
Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 2	097753 2
Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas X3	097756 X3