



Vieno greičio rankinis gręžtuvas, Tipas: 720552



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075110 720552
GTIN	4014586882413
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas rankinis gręžtuvas –

- Tikslus gręžimo griebtuvas, visas iš metalo.
- Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius jautriam gręžimui.
- Metalinis reduktoriaus korpusas tvirtai laiko guolius.
- Dantyta papildoma rankena tvirtam paėmimui.
- FEIN Sensitiv rankena saugiam darbui nepavargstant.
- Patogus valdymas integraliniu jungikliu.

Kompaktiškas su dideliu sūkių skaičiumi.

Privalumai:

Elektroninis tolygus greičio nustatymas.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 1 greitojo užveržimo griebtuvu 0,5–10 mm, **su užveržimo jėgos apsauga.**

Techninis aprašymas

Gręžimo patrono laikiklis	1/2 colio – 20 UNF
Dešininė / kairinė eiga	taip
Svoris	1,7 kg
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²

Naudojama galia	500 W
Gręžimo patrono užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	6 mm
Gamintojo pavadinimas	BOP-6
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	20 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 4000 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Gręžtuvas