

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 12/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	19 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Plokštelės dydis	11 mm
Koto dydis	12 mm
Laikiklio ISO kodas	STGCR/L 1212F11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 18
Bendras ilgis L	80 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	16 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

### Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 18

269028 18

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500