

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260906 16/11
GTIN	4045197805904
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Koto dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 18
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Laikiklio ISO kodas	STGCR/L 1616H11
Galvutės ilgis L ₁	19 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 18

269028 18

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500