

**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 12/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260907 12/11
GTIN	4045197805911
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_4$	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Koto dydis	12 mm
Galvutės ilgis $L_1$	19 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	STGCR/L 1212F11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 18
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 18

269028 18

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500