

Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/11 mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	19 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto dydis	16 mm
Laikiklio ISO kodas	STGCR/L 1616H11
Darbinės dalies ilgis L_4	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 18
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 18

269028 18

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500