

**VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 1,6mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122760 1,6    |
| GTIN             | 4045197263407 |
| Produktų klasė   | 11E           |

**Aprašymas**

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelio formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgios.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $LC = L2 + 1,5 \times DC$ . Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA. Forma HB: užsakyti Nr. 122765. Forma HE: užsakyti Nr. 122760 + 129100HE. JAU YRA NAUJA KARTA! Rekomenduojami produktai yra Nr. 122761 ir Nr. 122762.

**Techninis aprašymas**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$               | 0,03 mm/aps, |
| Koto tolerancija                                        | h6           |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2            |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 1,6 mm       |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 16 mm        |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h7           |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 4 mm         |
| Bendras ilgis L                                         | 55 mm        |
| Norma                                                   | DIN 6537 L   |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 13,6 mm      |
| Danga                                                   | TiAlN        |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 6×D                |
| Smailas kampas      | 140 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Pjovimo technika    | HPC                |
| Pusiau standartinis | taip               |
| Spalvinis žymėjimas | žalia              |
| Produkto rūšis      | Spiralinis grąžtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | ribotai tinka | 120 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 100 m/min      | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 85 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 65 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 35 m/min       | P         |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         | 28 m/min       | H         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka | 30 m/min       | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | ribotai tinka | 35 m/min       | S         |
| Ketus (G)                       | tinka         | 70 m/min       | K         |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| Oras                            | tinka         |                |           |