

**Siaurapjūklis, Tipas: GST150BCE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Bosch siaurapjūklis, paprastas pjūklelių keitimas be įrankių Bosch SDS sistema. Siaurapjūklis lanko formos.

- **Dėl galingo ir perkraunamo 780 vatų variklio dideli galios rezervai net kietiems ir storiems pluoštams.**
- **Itin tvirta ir lenkimui atspari pagrindo plokštė, skirta sudėtingiems darbams.**

Tiekimo sudėtis:

Su 1 pjūkleliu, apsauginiu gaubtu, slankikliu, nusiurbimo adapteriu, siurbimo adapteriu, transportavimo lagaminu.

Techninis aprašymas

Eigos dažnis	500 - 3100 min ⁻¹
Naudojama galia	780 W
Gamintojo pavadinimas	GST150BCE
Svoris	2,7 kg
maksimali vibracija pagal EN	7,0 m/s ²
maksimalus pjūvio storis pliene	10 mm

maksimalus pjūvio storis medienoje	150 mm
įrankių keitimas be įrankių	taip, SDS sistema
Ypatybė	Tvirta
Švytuoklės eiga	4 kartus
Nuosklembos paklaida	taip
tiesiniam pjūklui tinkami pjūkleliai	588400–588551
Pakuotė	Lagaminas
Konstrukcija	Lanko formos
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118AHM	588400 T118AHM
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118A	588400 T118A
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T318A	588400 T318A
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118AF	588400 T118AF
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T127D	588400 T127D
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T318B	588400 T318B
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118B	588400 T118B