

**Siaurapjūklis, Tipas: GST160CE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Bosch siaurapjūklis, paprastas pjūklelių keitimas be įrankių Bosch SDS sistema. Siaurapjūklis tiesios formos.

- **Labai preciziškas pjūklelio vedimas patentuotu dvigubu ritinėliu sumažina pjūklelio linkimą – labai tikslūs pjūviai.**
- **Galingas 800 vatų variklis Constant-Electronic puikiai tinka ir kietoms medžiagoms.**
- **Masės išlyginimo sistema ženkliai sumažina vibracijos lygį, todėl radialinis mušimas yra žemas.**

Tiekimo sudėtis:

Su 3 pjūkleliais, nusiurbimo adapteriu, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX įdėklų..

Techninis aprašymas

Eigos dažnis	800 - 3000 min ⁻¹
maksimalus pjūvio storis medienoje	160 mm
maksimali vibracija pagal EN	7,5 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	GST160CE
Naudojama galia	800 W

maksimalus pjūvio storis pliene	10 mm
Nuosklembos paklaida	taip
įrankių keitimas be įrankių	taip, SDS sistema
tiesiniam pjūklui tinkami pjūkleliai	588400–588551
Svoris	2,2 kg
Švytuoklės eiga	4 kartus
Ypatybė	Našus, LED
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Konstrukcija	Tiesi forma
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T318A	588400 T318A
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T127D	588400 T127D
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118B	588400 T118B
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118AHM	588400 T118AHM
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118AF	588400 T118AF
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T318B	588400 T318B
Pjūklelių rinkinys Pavadinimas T118A	588400 T118A