


Garant**Perforuotos plokštės galinei pusei, Tinka, kai ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920365 2000
GTIN	4062406224783
Produktų klasė	91S

Aprašymas**Modelis:**

Iš kokybiško plono lakšto su 9×9 mm dydžio kiaurymėmis kas 37 mm.

Šoniniam tvirtinimui prie elektra reguliuojamo aukščio darbo vietų, skirtų lengvoms apkrovoms.

Perforuotos plokštės prisukamos iš vidaus prie kryžminių skersinių.

Tinka:

Elektra reguliuojamo aukščio darbo vietos lengvoms apkrovoms Nr. 920301 ir 920306.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

Dengtos antracito spalvos RAL 7016 **milteliais**.

Techninis aprašymas

Gylis	70 mm
Plotis	1745 mm
Aukštis	334 mm
Svoris	9,5 kg
medžiagos storis	1 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto rūšis

Galinė sienelė