

**Garant****Valymo propeleris, Sparno Ø: 260****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	358950 260
GTIN	4062406229412
Produktų klasė	31E

**Aprašymas****Modelis:**

- **Tvirta konstrukcija.**
- **Sparnų atidarymas ir uždarymas suklio suklio greičiu.**
- **Pažymėti sparnų galai optimaliam matomumui.**
- **Galima tvirtinti bet kurioje įrankių laikiklių sistemoje su vidiniu aušinimu.**

Paleiskite įrengimą 2000 aps./min. ir lėtai didinkite sukčių skaičių iki 5000 aps./min. – 8000 aps./min.

**Privalumai:**

- **Efektyvus užspaudimo priemonių, ruošinių ir staklių stalų valymas.**
- **Pašalinkite drožles ir išpūskite vandens kišenes.**
- **Puikus papildymas automatizuotam darbo procesui.**

**Priedai pasirinktinai:**

Atsarginis valymo propeleris Nr. 358951 Nr. 358951 1 ir 4.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø	20 mm
Sūkių skaičiaus diapazonas	5000 - 8000 min <sup>-1</sup>

Produkto rūšis

Valymo propeleris

**Priedai**

Atsarginis valymo propeleris Tipas 1

358951 1

Atsarginis valymo propeleris Tipas 4

358951 4

Spyruoklių komplektas 4 vnt. 4

358953 4