

Garant**VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122505 3
GTIN	4045197391131
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija - todėl pjaunamoji skersinė briauna **daug tiksliau centruoja**. Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Pastaba:**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 122426 arba 122436.

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,11 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	20 mm
Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D_c	3 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D_s	6 mm
Bendras ilgis L	62 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	15,5 mm

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	S
Ketus (G)	tinka	70 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	tinka		