

**Garant****Įstatomas terkšlinių antgalių laikiklis, Antgalio laikiklis: 1/4in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657932 1/4
GTIN	4062406229641
Produktų klasė	61E

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

**Terkslė perjungiama į dešininę ir kairinę eigą.****Paskirtis:**

Antgaliams su 6-briauniu kotu pagal DIN ISO 1173, C 6,3 ir E 6,3 (1/4 colio).

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Įjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Tinka:**

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

**Pastaba:**

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Įstatomųjų įrankių apkrova atitinkamai priklauso nuo rakto dydžio ir gali būti mažesnė už dinamometrinio rakto galią.

**Techninis aprašymas**

Plotis b	17,5 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Ilgalaikė apkrova	15 Nm
Dantų skaičius	60
Antgalio laikiklis	1/4 in
Įstatomas kotas	9×12 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	17,5 mm
Aukštis h	12,4 mm
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Perjungiamo terkšlė	taip
Įrankis su terkšline funkcija	taip
Produkto rūšis	Įstatomas terkšlinių antgalių laikiklis