

Garant**Keturgubas terkšlinis veržliaraktis „4 in 1“, Tipas: 21-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Produktų klasė	61B

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis.

Mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos aukštis h_2	30 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D1$	40 mm
maksimalus kilpos aukštis h_1	26 mm
Rakto dydis d_4	27 mm
Rakto dydis d_1	21 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto dydis d_3	24 mm
Rakto dydis d_2	22 mm
visas ilgis L	275 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D2$	52 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis