

**Garant****Keturgubas terkšlinis veržliaraktis „4 in 1“, Tipas: 12-15****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614847 12-15
GTIN	4062406229900
Produktų klasė	61B

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis.

Mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus kilpos $\varnothing$ D1	26,5 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	12 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_1$	17,1 mm
maksimalus kilpos $\varnothing$ D2	29,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis $h_2$	18 mm
Rakto dydis <sub>4</sub>	15 mm
visas ilgis L	190 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	13 mm
Rakto dydis <sub>3</sub>	14 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis