



## VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø h7: 13,8 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	122505 13,8
GTIN	4045197392336
Produktų klasė	11E

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija** - todėl pjaunamoji skersinė briauna **daug tiksliau centruoja**. Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

#### Rekomendacija:

##### Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5×nominaliojo-Ø.

#### Pastaba:

#### **NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 122426 arba 122436.**

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 4×D

Smailas kampas: 140 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Pjovimo technika: HPC

Norma: DIN 6537 K

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 60 mm

Bendras ilgis  $L_{viso}$ : 107 mm

Koto Ø: 14 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,32 mm/aps,

### Techninis aprašymas

Drožlių griovelio ilgis	60 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,32 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø	13,8 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø	14 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	107 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	39,3 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia