



## Respiratorius su orpūtės sistema optrel® e3000x, Tipas: E3000X



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	097978 E3000X
GTIN	7640127618103
Produktų klasė	09U

### Aprašymas

#### Modelis:

Nuolatinė kvėpavimo takų apsauga nuo suvirinimo proceso pradžios iki pabaigos. Orpūtės dėka pastoviai tiekiamas išvalytas oras. Tai užtikrina darbą be trikdžių **neribojant kvėpavimo**. Papildomai išvengiama prakaitavimo ir karščio sankaupos kaukėje. Integruotas jutiklis reguliuoja oro srautą, kurį galima nustatyti pagal poreikį pasirenkant vieną iš trijų lygių. Naudojant jungiklį, 20% oro galima nukreipti į kaktos dalį papildomam aušinimui.

#### Standartas:

EN 12941

#### Tinka:

- Suvirintojo kaukė su orpūte Nr. 097977 dyd. AIR optrel® vegaview2.5
- Nr. 097193 dyd. AIR apsauginis veido skydelis optrel® clearmaxx
- Suvirintojo kaukė su orpūte Nr. 097947 dyd. AIR optrel® panoramaxx

#### Tiekimo sudėtis:

Oro srauto žarna, pirminis filtras, TH3 dalelių filtras, standartinis akumuliatorius, įkroviklis ir filtro dangtelis.

### Techninis aprašymas

Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Orpūtės elementas kvėpavimo takų apsaugos priemonėms su orpūte

---

## Priedai

Galvos dalisclearmaxx Tipas AIR

097193 AIR