



Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu su vienu raktu, Korpuso Ø: 30mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

085876 30

GTIN

4003482451120

Produktų klasė

08Q

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas, nerūdijantis užrakto mechanizmas, lankelis grūdintas ir chromuotas, fiksuojamas abiejose pusėse.

Su itin dideliu lankeliu.

116 Profi serijos produktų specialūs modeliai tiekiami pagal paklausimą: spynos pagal pagrindinį šabloną arba užraktas su pagrindinio rakto įtaisu ir papildomu raktu.

Spynos korpusas iš tvirto žalvario užtikrina vartų, daiktų ir kt. apsaugą – dar lanksčiau!

Šios spynos lankelio itin ilgas. Tai leis spyną dar lanksčiau uždėti skirtingose vietose. Spynos lankelis iš plieno, rakinamas iš abiejų pusių. Tikslus vidinis 116 HB Profi užrakto mechanizmas optimaliai apsaugotas nuo rūdžių dėl žalvarinio korpuso.

Funkcija:

Rakinama vienu raktu reiškia, kad vienu raktu galite rakinti **kelias** spynas, taip pat atidaryti ar uždaryti cilindrus.

Tiekimo sudėtis:

Pakabinama spyna su 2 raktais.

Techninis aprašymas

rakto skylutė uždengta	ne
aukštas lankelis	taip
Serija	116 Profi
grūdintas lankelis	taip
Raktų skaičius	2
Spynų kiekis	1
Užraktas	su vienu raktu
Korpuso Ø	30 mm
lankelis su dvigubu užraktu	taip
Lankelio aukštis viduje	45 mm
Korpuso medžiaga	žalvaris
Produkto rūšis	Pakabinama spyna