



VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø h7: 15 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122505 15 |
| GTIN | 4045197392374 |
| Produktų klasė | 11E |

Aprašas

Aprašymas:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija - todėl pjaunamoji skersinė briauna **daug tiksliau centruoja**. Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5xnominaliojo-Ø.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 122426 arba 122436.

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 4xD

Smailas kampas: 140 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Pjovimo technika: HPC

Norma: DIN 6537 K

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 65 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 115 mm

Koto Ø: 16 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm²: 0,32 mm/aps,

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------|
| Koto tolerancija | h6 |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm ² | 0,32 mm/aps, |
| Nominalusis Ø | 15 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Drožlių griovelio ilgis | 65 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| Koto Ø | 16 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 115 mm |
| Norma | DIN 6537 K |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 42,5 mm |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | VHM |
| Gręžimo gylis iki | 4xD |
| Smailas kampas | 140 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Pjovimo technika | HPC |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |