

VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 2,1mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122760 2,1
GTIN	4045197263452
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelio formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgios.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $LC = L2 + 1,5 \times DC$. Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA. Forma HB: užsakyti Nr. 122765. Forma HE: užsakyti Nr. 122760 + 129100HE. JAU YRA NAUJA KARTA! Rekomenduojami produktai yra Nr. 122761 ir Nr. 122762.

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	21 mm
Nominalusis Ø D _c	2,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,05 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D _s	4 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Norma	DIN 6537 L
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	17,9 mm
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	28 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	S
Ketus (G)	tinka	70 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	tinka		