

## Indukcinis kaitintuvas iDuctor Power W2300, Tipas: W2300KIT\_B



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	078332 W2300KIT_B
GTIN	8718868455062
Produktų klasė	03S

### Aprašymas

#### Modelis:

iDuctor Power+ W2300 yra patogus indukcinis kaitinimo įrankis, kurio galia siekia 2300 vatų. Tai reiškia, kad stambesnes ir sunkesnes geležies turinčias staklių dalis galima saugiai kaitinti ir atskirti nenaudojant atviros ugnies. Flexcoils galima įsigyti įvairių ilgių.

#### Funkcija:

IP20Ū Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing < 12$  mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

### Techninis aprašymas

Aukštis	130 mm
Ilgis	490 mm
Įtampa	230 V
Plotis	390 mm
Atiduodamoji galia	2300 W
Dažnių ribos	50 - 60 Hz

IP apsaugos klasė	IP 20
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris	4 kg
Produkto rūšis	Indukcinis kaitintuvas