

**HOLEX**
**ER įspraustinė Forma AD, BT 50 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302827 16
GTIN	4062406230081
Produktų klasė	32A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Įšorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su ER užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Pastaba:**

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

**Techninis aprašymas**

ER užveržimo raktas	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė	16
Išorinis Ø D	28 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	0,5-10 mm
Laikiklis	BT 50 A = 100
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Įsraustinė

## Priedai

Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
---	-----------