

**HOLEX****ER įspraustinė Forma AD, BT 50 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302827 25
GTIN	4062406230098
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su ER užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Pastaba:**

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

**Techninis aprašymas**

Atsarginė ER užveržimo veržlė	25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	42 mm

Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
ER užveržimo raktas	25
Užspaudimo $\varnothing D_1$	1-16 mm
Laikiklis	BT 50 A = 100
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Įspraustinė

## Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309680 25
--	-----------