

HOLEX
ER įspraustinė Forma AD, BT 50 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32

Užsakymo data

Užsakymo numeris	302827 32
GTIN	4062406230104
Produktų klasė	32A

Aprašymas
Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Techninis aprašymas

ER užveržimo raktas	32
Išorinis Ø D	50 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	32

Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	2-20 mm
Laikiklis	BT 50 A = 100
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32
--	-----------