



## ER įspraustinė Forma AD, BT 50 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302827 40
GTIN	4062406230319
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

- **Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**

#### Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

#### Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

#### Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

### Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	63 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
ER užveržimo raktas	40

Užspaudimo ribos	3 - 26 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	40
Užspaudimo $\varnothing D_1$	3-26 mm
Laikiklis	BT 50 A = 100
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Įsraustinė

## Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įsraustinėms 40	309680 40
---	-----------