



Weldon įspraustinė Forma AD, BT 50 A = 100, Užveržimo Ø D1: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302667 10
GTIN	4062406230401
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	10
Išorinis Ø D	35 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Laikiklis	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	AD

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 10 mm	309900 10
---	-----------