

Mahr**Paviršiaus šiurkščio matuoklis, Tipas: PS10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	498835 PS10
GTIN	4059192058234
Produktų klasė	43C

Aprašymas**Modelis:**

Mobilus šiurkščio matuoklis tiksliam ir standartus atitinkančiam paviršiaus nelygumų matavimui ir duomenų registravimui kontaktiniu metodu. **Su integruotu kalibravimo šablonu (išimamas)**. Didelis, apšviestas 4,3 colio TFT-Touch jutiklinis ekranas. Sukamas ekranas. Pastūmos mechanizmas integruojamas arba naudojamas atskirai. Aukščio reguliatoriaus laikiklis, skirtas kūgių matavimams ir t.t., duomenų kaupiklis TXT, X3P, CSV ir PDF formatais. Gauso filtras pagal ISO 16610 – 21 (pakeistas DIN EN ISO 11562), spec. filtras pagal DIN EN ISO 13565 – 1, IS filtras pagal DIN EN ISO 3274 (išjungiamas).

Privalumai:

- **Ijunkite ir iškart galite matuoti – intuityvus valdymas be jokių apmokymų.**
- **Protokolų PDF formatu saugojimas.**
- **Automatinis Cut-Off pasirinkimas.**
- **Start mygtukas tuo pačiu ir Home mygtukas tiesioginiam priėjimui prie pradinio meniu.**
- **Tiesiogiai pasiekiamos dažniausiai naudojamos ekrane pažymėtos funkcijos.**

Tiekimo sudėtis:

Su pastūmos mechanizmu, standartiniu liestuku Nr. 499004 dyd. 6 - 350, šiurkščio etalonas su gamykliniu kalibravimo sertifikatu, aukščio reguliavimas, liestukų apsauga, įkroviklis / tinklo adapteris, naudojimo instrukcija, rankinė su diržu per petį, mini-USB laidas, ilgintuvas pastūmos mechanizmui.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 499004, liestuko ilgintuvas Nr. 499008, liestukų apsauga Nr. 499038, matavimo stovas Nr. 499011; 498857.

Atsarginė dalis:

Akumuliatorius Nr. 499548 dyd. AKKU.

Pastaba:

Kruopštus matavimas atliekamas pagal užklausą.

Techninis aprašymas

maksimalios matavimo ribos	0,014 in
Duomenų apdorojimo bloko aukštis	77 mm
Duomenų apdorojimo bloko svoris	0,5 kg
Matavimo greitis	0,5 / 1,0 mm/s
Duomenų apdorojimo bloko plotis	50 mm
maksimalios matavimo ribos	350 µm
Išilginė matavimo atkarpa	1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Duomenų apdorojimo bloko ilgis	160 mm
Bazinė atkarpa (λc)	0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Matavimo atkarpos pagal normas	1,5 / 4,8 / 15,0 mm / automatiškai / N × Lc laisvai pasirenkama
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Padalos vertė, pasirenkama	mm / Inch
Gamintojo pavadinimas	PS10
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Kalibravimas	Q1
Kalibravimas	Q2
Produkto rūšis	Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis

Paslaugos

KalibravimasŠiurkščio matuoklis Tipas R	029200 R
KalibravimasŠiurkščio normalė Tipas R	029220 R

Priedai

Liestukas skirtas ST2 / PS1 / PS10 / M300 ir 310 Tipas 6-350	499004 6-350
Matavimo stovas ST-D	499011
Liestukas skirtas ST2 / PS1 / PS10 / M300 ir 310 Tipas 3-350	499004 3-350
Liestuko ilgintuvas, skirtas ST2 / PS1 / PS10 / M300 ir 310 Ilgis 80 mm	499008 80
Prailginimo laidas PS10 Tipas 7053553	499037 7053553