



Vidmatis grioveliams ir įpjovoms, Matavimo ribos: 16-22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435175 16-22
GTIN	2050001055729
Produktų klasė	46D

Aprašymas

Modelis:

Vidmatis grioveliams ir įpjovoms, kurių maksimalus gylis 5 mm, matuoti.
Skėtimo liestukas ON su fiksuota panaudojimo sritimi. Su HM pleištinė adata.

Pastaba:

Matavimo ribų iki 530 mm reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	16 - 22 mm
Įvado skersmuo	16 mm
Minimalus įpjovos plotis	1,2 mm
didžiausias matavimo gylis	60 mm
Maksimalus skėtimo atstumas	6 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Tikslusis vidmatis