



Vidmatis grioveliams ir įpjovoms, Matavimo ribos: 6-8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	435175 6-8
GTIN	2050001055699
Produktų klasė	46D

Aprašymas

Modelis:

Vidmatis grioveliams ir įpjovoms, kurių maksimalus gylis 5 mm, matuoti.
Skėtimo liestukas ON su fiksuota panaudojimo sritimi. Su HM pleištinė adata.

Pastaba:

Matavimo ribų iki 530 mm reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 8 mm
Įvado skersmuo	6 mm
Minimalus įpjovos plotis	0,8 mm
didžiausias matavimo gylis	60 mm
Maksimalus skėtimo atstumas	2 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Tikslusis vidmatis