

HOLEX**Pusiau standus endoskopinis zondas, Ø 3,9 mm, Zondo ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492934 2000
GTIN	4045197806062
Produktų klasė	42L

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta, vandens nepraleidžianti zondo galvutė (IP67) iš nerūdijančiojo plieno su pritemdomomis, baltomis LED lemputėmis. Žiūrėjimo kryptis 0°.

Projekcijos kampas 56°.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Idealiai tinka apžiūrėti sunkiai prieinamoms vietoms, pvz.: **automobiliuose:** varikliui, pavarai, bakui, kėbului, prietaisų skydeliui, įvertinimui; **lėktuvuose:** pavaros mechanizmams, turbinoms, vamzdžių sistemoms; **statybose:** statybinių medžiagų, vandens žalos, parazitų įvertinimui; **vamzdynuose:** suvirinimo siūlėms, rasti svertimkūniams, nuotėkiams; **hidraulinėse sistemose:** cilindrams, nuotėkiams; **šildymo sistemai, sanitariniams mazgams ir oro kondicionieriams:** orkaitėms, židiniams, katilams, oro kondicionieriams, kanalizacijos sistemoms; **kovai su parazitais:** aviliams, vapsvų lizdams, paukščių lizdams, vabzdžių takams; **policijai, muitinei:** transporto priemonių kontrolei, prekių kontrolei.

Tinka:

Visi endoskopo modeliai Nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Priedai pasirinktinai:

Adapteris Nr. 492896 naudoti zondams su fotografavimo / vaizdo endoskopu Nr. 492890 dyd. 2000.

Pastaba:

Kiti zondu tipai (iki 30 m) su kitokiu zondo galvutės Ø ir žiūrėjimo kryptimis užsakomi atskirai.

Zondas vamzdžių apžiūrai:

- Galvutės Ø: 28 mm
- Zondo ilgis: 22 m
- Projekcijos kampas: 150°
- 8 stipriai šviečiančios LED lemputės.

Techninis aprašymas

Zondo ilgis	2000 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Kameros raiška	320×240 px
ZondoØ	3,9 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 3,9 mm
Produkto rūšis	Zondas