

NOVUS[®]**Akumuliatorinis kabių pistoletas, Gamintojo pavadinimas: J214EA****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

078409 J214EA

GTIN

4009729053683

Produktų klasė

07E

Aprašymas**Modelis:**

Paprasti naudoti ir ergonomiški profesionalūs kabių pistoletai tiksliam plonos ir plokščios vielos kabių ir vinių įspaudimui.

- **Užtaisymo sistema - greitas ir paprastas papildymas.**
- **Atstumo ribotuvas lygiagrečiam kabių eilių įspaudimui.**
- **Smūgio jėgos nustatymas.**
- **Patentuotas apsauginis atblokavimas.**
- **Patogu naudoti ir ankštose vietose.**
- **Kontrolinis langelis likusių kabių kiekiui patikrinti.**

Patogus akumuliatorinis kabių pistoletas rankena su Soft-Touch danga. Saugiklis nuo netyčinio šūvio – daugiau saugumo. LED šviestuvai darbo vietos apšvietimui.

Tiekimo sudėtis:

Vienas ličio jonų akumuliatorius, įkroviklis ir transportavimo lagaminas.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 078408.

Techninis aprašymas

maksimalus kabės įkalimo gylis

14 mm

Gamintojo pavadinimas	J-214
tinkamas kabių tipas	E, A
Svoris	2,7 kg
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Kabių pistoletas

Priedai

Plokščios vielos kabių rinkinys 1200 arba 600 vnt. maksimalus kabės įkalimo gylis 14 mm	078418 14
Vinių rinkinys 1000 arba 2600 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 14 mm	078419 14
Plonos vielos kabių rinkinys 5000 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 8 mm	078417 8
Plonos vielos kabių rinkinys 5000 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 10 mm	078417 10
Plonos vielos kabių rinkinys 5000 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 6 mm	078417 6
Plonos vielos kabių rinkinys 5000 vnt. Maksimalus kabės įkalimo gylis 14 mm	078417 14
Ličio jonų akumulatorius Tipas N1,3	078408 N1,3