

**Akumuliatorinės plyšių / skardos žirklys, Tipas: 7130036****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078100 7130036
GTIN	
Produktų klasė	03F

Aprašymas**Modelis:**

Akumuliatorinės plyšių žirklys mobiliam naudojimui.

Įpjovų žirklys.

- **Lygus pjūvis.**
- **Atvira pjovimo galvutė – geriau matomas pjūvis.**
- **QuickIN greitojo keitimo sistema greitam peilio keitimui be raktų ir reguliavimo.**

Tiekimo sudėtis:

Su lagaminu **be** akumuliatoriaus ir **be** įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073832 ir Nr. 073845.

Techninis aprašymas

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
Mažiausios kreivės spindulys	90 mm
Pakuotė	Lagaminas
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Eigos dažnis	3500 min ⁻¹

Gamintojo pavadinimas	ABSS 18 1.6E
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm ²	1,6 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pjovimo greitis	5 - 8 m/min
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm ²	0,8 mm
Pjūvio plotis	5 mm
Svoris	1,9 kg
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Skardos žirklys

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073835 FE18
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073837 FE18