

Mahr**Skaitmeninis banguotų griovelių slankmatis su apvaliu gylmačiu, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412772 150
GTIN	4059192057183
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Labai didelis LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11 mm. Integruota, belaidė duomenų sąsaja i-wi. Atsparus dulkems ir drėgmei. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Veikimo trukmė apie 3 metus.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkems), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

i-wi imtuvas Nr. 498912.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,0005 in
Leistina paklaida	0,03 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Antgalių ilgis	40 mm
Gylmatis	Ø 1,6
Matavimo ribos (diapazonas)	150 mm

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
visos dalys	grūdintas
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	A1
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK