

**Mahr****Skaitmeninis slankmatis su į vidų lenktais matavimo antgaliais, Matavimo ribos: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412774 150
GTIN	4059192057237
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Labai didelis LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11 mm. Integruota, belaidė duomenų sąsaja i-wi. Atsparus dulkems ir drėgmei. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Veikimo trukmė apie 3 metus.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkems), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

i-wi imtuvas Nr. 498912.

**Techninis aprašymas**

Padalos vertė	0,0005 in
Leistina paklaida	0,03 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Antgalių ilgis	40 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	150 mm
Baterijų kiekis	1

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Norma	Gamykliniai standartai
visos dalys	grūdintas
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	A1
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK