

KÄRCHER**Pramoninis siurblys, Gamintojo pavadinimas: IVR-L100TC****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078522 IVR-L100TC
GTIN	4054278275840
Produktų klasė	07D

Aprašymas**Modelis:**

Pramoninis siurblys, skirtas nusiurbti **aušiklius, tepimo emulsiją, vandenį ar alyvą su kietomis dalelėmis (pvz., metalo drožlėmis).**

- **Kompaktiška konstrukcija ir patvari medžiaga.**
- **Universalus naudojimo ir labai patvarus su alyvai atspariu el. tinklo laidu.**
- **Prijungiama 360° pasukama žarnos jungtimi ties siurbimo galvute.**

2-jų variklių 2,4 kW pramoninis siurblys su **paverčiama važiuokle ir 100 litrų talpa.**

Tiekimo sudėtis:

Su paverčiama važiuokle ir nusiurbimo žarna su talpos būklės rodmenimis. **Be priedų. Tinkamus priedus rasite ir toliau bei Nr. 078524, 078529 ir 078533.**

Pastaba:

Versiją su 100 litrų nerūdijančiojo plieno konteineriu galima rasti Nr. 078522 dyd. IVR-L100DP mūsų el. parduotuvėje.

Techninis aprašymas

Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L

Jungties nominalus dydis	DN50 mm
Naudojama galia	2400 W
Plotis	660 mm
Svoris	58 kg
Oro srautas	148 l/s
Vakuumas	230 mbar
Gamintojo pavadinimas	IVR-L 100/24-2 Tc
Talpų tūris	100 l
Darbinis triukšmas	68 dB(A)
Aukštis	1320 mm
Ilgis	840 mm
Laido ilgis	6 m
Turbinų skaičius	2
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

Priedai

Drožlių ir skysčių siurbimo rinkinys Jungties nominalus dydis DN50	078529 DN50
Drožlių talpa pramoniniam siurbliui Apimtis 40 l	078524 40