

**KÄRCHER****Pramoninis siurblys, Gamintojo pavadinimas: IVR-L100DP****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Produktų klasė	07D

**Aprašymas****Modelis:**

Pramoninis siurblys, skirtas nusiurbti **aušiklius, tepimo emulsiją, vandenį ar alyvą su kietomis dalelėmis (pvz., metalo drožlėmis).**

- **Kompaktiška konstrukcija ir patvari medžiaga.**
- **Universalus naudojimo ir labai patvarus su alyvai atspariu el. tinklo laidu.**
- **Prijungiama 360° pasukama žarnos jungtimi ties siurbimo galvute.**

2-jų variklių 2,4 kW pramoninis siurblys su **paverčiama važiuokle, 100 litrų nerūdijančio plieno talpa ir integruota statinių pompa** paprastam ištuštinimui iki galo.

**Tiekimo sudėtis:**

Su paverčiama važiuokle ir nusiurbimo žarna su talpos būklės rodmenimis. **Be priedų. Tinkamus priedus rasite ir toliau bei Nr. 078524, 078529 ir 078533.**

**Pastaba:**

Versiją su 100 litrų nerūdijančiojo plieno konteineriu galima rasti Nr. 078522 dyd. IVR-L100DP mūsų el. parduotuvėje.

**Techninis aprašymas**

Darbinis triukšmas	76 dB(A)
--------------------	----------

Laido ilgis	6 m
Gamintojo pavadinimas	IVR-L 100/24-2 Tc M
Plotis	620 mm
Jungties nominalus dydis	DN50 mm
Turbinų skaičius	2
Ilgis	740 mm
Naudojama galia	2400 W
Oro srautas	118 l/s
Svoris	59 kg
Talpų tūris	100 l
Vakuumas	230 mbar
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L
Aukštis	1180 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

## Priedai

Drožlių ir skysčių siurbimo rinkinys Jungties nominalus dydis DN50	078529 DN50
Smulki neaustinė medžiaga drožlių sietui, 40 litrų. Tinka siurblio tipui IVR-L100	072806 IVR-L100
Drožlių talpa pramoniniam siurbliui Apimtis 40 l	078524 40