

 steinel**Pramoninis fenas, Tipas: 351601**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	078321 351601
GTIN	4007841351601
Produktų klasė	07E

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės pistoleto formos pramoninis fenas HG 2520 EKF profesionaliam naudojimui su transportavimo lagaminu. Elektroniniu būdu valdomas su tolygiu oro srauto kontroliavimu.

- **Prijungimo kabelis paprastai pakeičiamas.**
- **Keičiamas keraminis šildytuvas, apie 800 valandų naudojimo trukmė.**
- **Oro slėgis iki 4000 Pa.**
- **Temperatūros reguliavimas nuo 50 iki 700 °C naudojant pultą.**
- **Oro srauto reguliavimas 150 iki 500 l/min.**
- **Apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Aušinimo lygis.**
- **LCD ekranas ir liekamosios šilumos indikatorius.**

Paskirtis:

Plastikų suvirinimui ir formavimui, sutraukimui, dažų pašalinimui, litavimui, džiovinimui, tirpinimui.

Techninis aprašymas

Svoris	840 g
--------	-------

Oro srautas	150 - 500 l/min
Gamintojo pavadinimas	HG 2520 EKF
Oro temperatūra	50 - 700 °C
Naudojama galia	2300 W
Pakuotė	Lagaminas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Pramoninis fenas

Priedai

Temperatūros skaitytuvas HG Scan PRO Tipas 007690	078325 007690
Temperatūros skaitytuvas HG Scan PRO Tipas 007553	078325 007553
Temperatūros skaitytuvas HL Scan Tipas 014919	078326 014919