

**Temperatūros skaitytuvas HG Scan PRO, Tipas: 007690****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 078325 007690 |
| GTIN | 4007841007690 |
| Produktų klasė | 07E |

Aprašymas**Modelis:**

Temperatūros skaitytuvas temperatūros ant ruošinių paviršiaus nuskaitymui infraraudonųjų spindulių metodu. Idealus atstumo nustatymas lazeriu. Akustinis ir optinis įspėjimas, kai peržengiamos optimalios temperatūros ribos. Nustatymas 10 °C žingsniais.

HG Scan PRO su išmaniu duomenų pasikeitimu tarp temperatūros skaitytuvo ir pramoninio feno. Maitinimo šaltinis per pramoninį feną.

Pilna temperatūros kontrolė dirbant su temperatūrai jautriais ruošiniais. HG Scan PRO infraraudonųjų spindulių matavimu nustato temperatūrą ruošinio paviršiuje. Idealus atstumo nustatymas lazeriu. Akustinis ir optinis įspėjimas, kai peržengiamos optimalios temperatūros ribos. Temperatūros jutimo diapazonas 0 – 300 °C, reguliavimas kas 10 °C.

Tinka:

Pramoninis fenas HG 2520 E.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Svoris | 85 g |
| Temperatūros fiksavimo ribos | 0 - 300 °C |
| Tinka | HG 2520 |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Produkto rūšis | Temperatūros skaitytuvas |

