



Temperatūros skaitytuvas HL Scan, Tipas: 014919



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078326 014919
GTIN	4007841014919
Produktų klasė	07E

Aprašymas

Modelis:

Temperatūros skaitytuvas temperatūros ant ruošinių paviršiaus nuskaitymui infraraudonųjų spindulių metodu. Idealus atstumo nustatymas lazeriu. Akustinis ir optinis įspėjimas, kai peržengiamos optimalios temperatūros ribos. Nustatymas 10 °C žingsniais. HL Scan su LCD ekranu ir 9 V baterija.

Aprašymas:

Temperatūros skaitytuvas HL Scan kontroliuoja ruošinio temperatūrą LED spindulių pagalba. Viršijus ar nepasiekus leistinos temperatūros, girdimas garsinis ir optinis signalas.

Tinka:

Skirta HL 1920 E, HL 2020 E ir profesionaliems prietaisams HG 2120 E ir HG 2320 E.

Svoris: 165 g

Temperatūros fiksavimo ribos: 0 - 300 °C

tinka: HG 2320, HG 2120

Techninis aprašymas

Svoris	165 g
Temperatūros fiksavimo ribos	0 - 300 °C
tinka	HG 2320, HG 2120
Baterijos tipas	9 V blokas
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Temperatūros skaitytuvas

