


**VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m7: 6,6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122406 6,6
GTIN	4045197424488
Produktų klasė	12E

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	34 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/aps,
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	6,6 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	79 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	24,1 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka iš dalies	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	S
Ketus	tinka iš dalies	70 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	tinka		