

Mitutoyo**Slankmatis, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412101 200
GTIN	4946368110189
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai.

Tiksli, kontrastinga skalė.

Fiksavimo varžtas viršuje.

Tiksliai nušlifuoti matavimo paviršiai.

Priedai pasirinktinai:

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	1/128 in
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	1/20 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	200 mm
Antgalių ilgis	50 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Pakuotė	Dėklas
Kryžminio smaigalio ilgis	20,5 mm
Norma	ISO 13385
Svoris	180 g

Gylmatis	kampuotas 3,7×1,4
Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Skalė chromuota	taip
Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Kreipimas	Padidintos krepiamosios
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Gylmačio prispaudimo plokštelė, metalinė su 2 varžtais	412120
--	--------